

SubliMate® 台式实验室冻干机

结构简单，易于保存



SmarTouch™ 控制器，方便用户操作的触摸屏界面



 在欧洲设计和制造

- 3种模型可选用，可到达的最低温为-90C。
- 提供的SmarTouch™超大触摸屏控制器符合人体工学，直观的界面和易于使用的程序——具备冷冻干燥，解冻，语言和压力/温度单位的选择，数据记录文件和实时时钟等功能。
- LusterClear™的设计能够充分冲洗和清洁冷凝器表面，使其更易于清洁并防止移除冰芯时损坏蒸发器铜管。
- 创新的EzySeal™橡胶阀设计，方便样品烧瓶的安装，密封，干燥和移除。
- 压力传感器和IceOut™除霜系统作为标准配备，更适合资深的研究人员。
- 简单大方的设计，比传统机型占用空间小。
- 2公斤和5公斤的冰容能允许除霜前多个循环操作。
- 过程指导和样品安全，显示温度和压力的读数。

